



478405



2fach-Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel Aquatec IP44 lichtgrau/grau

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

Glanzgrad Glänzend
Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 75,10 mm

Tiefe 58,50 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module 2

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK05

IP-Klasse (Ingress Protection) IP44

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Abdeckung Kompletthäuse

Verdrahtung Einsätze durchverdrahtet

Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz

Anschlussart Mit Steckklemme

Anschluss mit Kabelschuh Wago 3-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung einrastbar