



507105

Wipptaster mit 2 sep. Meldekontakte und roter Linse Aquatec IP44 lichtgrau/grau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	10 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
Glanzgrad	Glänzend Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	75 mm
Breite	75 mm
Tiefe	52,30 mm

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Ja

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
--------------------------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung
Beleuchtung	Beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Anschluss mit Kabelschuh	Wago 3-Leiter Verbindungsleitung für Verdrahtung einrastbar
Anschlussart	Mit Steckklemme