



EUM200



Kontrollrelais Spannung, Phasenüberwachung, einstellbar 1P+N/3P(N) 2 Wechsler

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module 2

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 55 °C

Lager-/Transporttemperatur -25 - 70 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1.5 - 2.5 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 2.5 - 4 mm²

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung 3N, 400/230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Auslösung

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit 30 s

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1.20 W

Abmessungen

Höhe 87 mm

Breite 35 mm

Tiefe 65 mm

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja