



75261559



IP20

Wächtersensor 180 Komfort S.1 polarweiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe	1,10 - 1,10 m
Montagehöhe	1,10 - 1,10 m

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS
Minimale Einschaltdauer	0,13 s

Funktionen

Maximale Einschaltdauer	18360 min
-------------------------	-----------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

Lieferumfang

Busan Kopplung inklusive	Nein
--------------------------	------

Erfassung

Erfassungswinkel	180 - 180
Erfassungswinkel horizontal	0 - 180

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Werkstoff

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

Texte

Funktion	Funktionen für Beleuchtungsbetriebsart: Schalten, Wertgeber und Lichtszenenabruf Sperrfunktion parametrierbar
----------	--