



WYS447

SCHUKO Steckdose kallysto, Beschriftungsfeld u. Berührungsschutz, anthrazit

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 - 250 V |
|--------------|-------------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -10 - 35 °C |
|--------------------|-------------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|---------------|
| Farbe | Anthrazitgrau |
| RAL Nummer | 7016 |
| Oberfläche | Lackiert |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|----------|
| Höhe | 41,50 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe | 31,50 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 32 mm |

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Konnektivität

| | |
|--------------|--|
| Anschlussart | quickconnect |
| Montageart | Krallenbefestigung Schraubanschluss |

Ausstattung

| | |
|---------------------------|------|
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Signallampe | Nein |

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------|-------------|
| Deckelausführung | Ohne Deckel |
|------------------|-------------|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

Funktionen

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
|------------------------------|------|