



VA60WWH



Щит 5-рядний для ММ-обладнання, з/у з пластиковими дверями, VOLTA

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

Обладнання

Кількість рейок	0
Кількість рядів щита	5

Ємність

Кількість модулів	60
Кількість півмодулів терміналів на рейці	0

Розміри

Висота	765 mm
Ширина	305 mm
Глибина	96,50 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	0

Розміри

Кількість модулів за шириною	12
------------------------------	----

Матеріали

Код RAL	9010
---------	------

Безпека

Ударостійкість IK	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP30
Випробування розжареним дротом	650 °C

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----