



75261159



IP20



Wächtersensor 180 S.1 polarweiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe	1,10 - 1,10 m
Montagehöhe	1,10 - 1,10 m

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS
Minimale Einschaltdauer	0,13 s

Funktionen

Maximale Einschaltdauer	9120 min
-------------------------	----------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

Lieferumfang

Busan Kopplung inklusive	Nein
--------------------------	------

Erfassung

Erfassungswinkel	180 - 180
Erfassungswinkel horizontal	0 - 180

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Werkstoff

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

Texte

Funktion	Sperrfunktion parametrierbar
----------	------------------------------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja