



507515

Serientaster Aquatec, 2 Schließer, gemeinsame Eingangsklemme IP44 lichtgrau/grau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	10 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Geteilte Wippe
-----------------------	----------------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
Glanzgrad	Glänzend Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	75 mm
Breite	75 mm
Tiefe	52,30 mm

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	2
Ausführung Taster	Serientaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
--------------------------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschluss mit Kabelschuh	Wago 3-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung einrastbar
Anschlussart	Mit Steckklemme