



EUU100



## Kontrollrelais Unterspannung VDE 1P+N/3P+N 1 Wechsler

### Technische Eigenschaften

#### Kapazität

Anzahl Module

1

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-25 - 55 °C

Lager-/Transporttemperatur

-25 - 70 °C

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter

1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

2.5 - 4 mm<sup>2</sup>

#### Spannungsversorgung

Versorgungsspannung

3N, 400/230 V

#### Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

#### Sicherheit

Schutzart IP

IP20

#### Auslösung

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit

0.20 s

#### Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

0.60 W

#### Abmessungen

Höhe

87 mm

Breite

17.50 mm

Tiefe

65 mm

#### Nachhaltigkeit

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja