



4288

Steckdose mit Schutzko. 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R ISO-Panzer IP44 dunkelgrau/gelb

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Nennspannung 125 V

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 20 A

##### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

##### Werkstoff

Farbe Grau

RAL Nummer 7011

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

##### Abmessungen

Höhe 75 mm

Breite 75 mm

Tiefe 59 mm

##### Installation, Montage

Montage auf Aufputz

##### Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung

##### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose NEMA

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

##### Abdeckung, Tür

Deckelausführung Selbstschließendes Klappdeckel

##### Kapazität

Anzahl Module 1

##### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK05

IP-Klasse (Ingress Protection) IP44

##### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

##### Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

##### Texte

Abdeckung Komplettgehäuse

Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz

Anschlussart Mit Schraubklemmen