



4288

## WCD NEMA 5-20 R, 1-v, Isopanzer IP44

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 20 A |
|-----------------|------|

#### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 125 V       |
| Nominale spanning | 125 - 125 V |

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

#### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Grijs       |
| RAL-code                | 7011        |
| Afwerking oppervlakte   | Glanzend    |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 75 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Diepte  | 59 mm |

#### Installatie, montage

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |
|---------------|--------------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |

#### Samenstelling

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Type steker contactdoos | NEMA |
| Stekerstand gedraaid    | Nee  |
| Met klapdeksel          | Ja   |

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Deksel, deur

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Type deksel | Zelfsluitend scharnierende afdekking |
|-------------|--------------------------------------|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Slagvastheid IK                            | IK05 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP44 |

#### Funcities

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting    | Nee |

#### Teksten

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Opdruk        | Zonder opdruk                       |
| Deur          | Complete behuizing                  |
| Beveiliging   | Zonder verhoogde aanraakbeveiliging |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen                  |