



4288

Zásuvka s ochr. kontaktem a víčkem, NEMA 5-20 R, nást., ISO-Panzer. šedá/žlutá

Technické vlastnosti

Napětí

| | |
|------------------|-------|
| Jmenovité napětí | 125 V |
|------------------|-------|

Elektrický proud

| | |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 20 A |
|-----------------|------|

Frekvence

| | |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

Materiál

| | |
|-------|------|
| Barva | Šedá |
|-------|------|

| | |
|---------|------|
| Kód RAL | 7011 |
|---------|------|

| | |
|------------------|--------|
| Povrchová úprava | Lesklý |
|------------------|--------|

| | |
|----------|------------|
| Materiál | Termoplast |
|----------|------------|

| | |
|--------|------------|
| Povrch | Neošetřený |
|--------|------------|

Rozměry

| | |
|-------|-------|
| Výška | 75 mm |
|-------|-------|

| | |
|-------|-------|
| Šířka | 75 mm |
|-------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Hloubka | 59 mm |
|---------|-------|

Instalace, montáž

| | |
|--------|------------------|
| Montáž | Montáž na omítku |
|--------|------------------|

Konektivita

| | |
|---------------|-----------------|
| Typ připojení | Šroubová svorka |
|---------------|-----------------|

| | |
|--------------|-----------------|
| Druh montáže | Upevnění šrouby |
|--------------|-----------------|

Vybavení

| | |
|---|------|
| Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky | NEMA |
|---|------|

| | |
|------------------------|----|
| Otočná středová vložka | Ne |
|------------------------|----|

| | |
|--------------------|-----|
| Se zavěšeným víkem | Ano |
|--------------------|-----|

Příslušenství

| | |
|---------------|----|
| Popisové pole | Ne |
|---------------|----|

Kryt, dveře

| | |
|----------|----------------------------|
| Typ víka | Samozavírací výklopný kryt |
|----------|----------------------------|

Kapacita

| | |
|--------------|---|
| Počet modulů | 1 |
|--------------|---|

Bezpečnost

| | |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK05 |
|------------------------|------|

| | |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP44 |
|-----------------|------|

Funkce

| | |
|--------------------------|----|
| S orientačním osvětlením | Ne |
|--------------------------|----|

| | |
|-----------------------|----|
| S funkčním osvětlením | Ne |
|-----------------------|----|

Identifikace

| | |
|------------|----|
| S potiskem | Ne |
|------------|----|

Texty

| | |
|------|-------------------|
| Kryt | Kompletní pouzdro |
|------|-------------------|

| | |
|---------|---|
| Ochrana | Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku |
|---------|---|

| | |
|---------------|------------------------|
| Typ připojení | Se šroubovými svorkami |
|---------------|------------------------|