



4280

**Zásuvka SCHUKO s víčkem, nástěnná, ISO-Panzer IP44, tmavě šedá/žlutá**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

**Frekvence**

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Materiál**

Barva	Šedá
Kód RAL	7011
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

**Rozměry**

Výška	75 mm
Šířka	75 mm
Hloubka	59 mm

**Instalace, montáž**

Montáž	Montáž na omítku
--------	------------------

**Konektivita**

Typ připojení	Šroubová svorka
Druh montáže	Upevnění šrouby

**Vybavení**

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	SCHUKO
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ano
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne

**Příslušenství**

Popisové pole	Ne
---------------	----

**Kryt, dveře**

Typ víka	Samozavírací výklopný kryt
----------	----------------------------

**Kapacita**

Počet modulů	1
--------------	---

**Bezpečnost**

Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP44

**Funkce**

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

**Identifikace**

S potiskem	Ne
------------	----

**Texty**

Kryt	Kompletní pouzdro
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	Se šroubovými svorkami