



WYS121GS

**SCHUKO Steckdose kallysto mit Klappd. gleiche Schließung, 16 A 250 V~, creme**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	250 - 250 V
--------------	-------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-10 - 35 °C
--------------------	-------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Cremeweiß
RAL Nummer	1013
Glanzgrad	Glänzend

**Abmessungen**

Höhe	47 mm
Breite	71 mm
Tiefe	31,50 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Konnektivität**

Anschlussart	quickconnect
Montageart	Krallenbefestigung Schraubanschluss

**Ausstattung**

Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Vormontiert
------------------	-------------

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------