



476805

2fach-Steckdose SCHUKO je mit Klappdeckel, Schloss Aquatec IP44 lichtgrau/grau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Glänzend Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	75,10 mm
Breite	152,60 mm
Tiefe	58,50 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt	1,0 - 2,5 mm ²
-------------------	---------------------------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Schloss	Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Ja
-----------------------	----

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Komplettgehäuse
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme
Anschluss mit Kabelschuh	Wago 3-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung einrastbar