



13630007

Rahmen 2fach waagerecht Arsys Kupfer Med Kupfer, Metall natur

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl der Einsätze	2
Anzahl Module	2

Werkstoff

Farbe	Kupfer
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Kupfer Metall
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	80,50 mm
Breite	151,50 mm
Tiefe	9,50 mm
Anzahl der Einheiten horizontal	2
Anzahl der Einheiten vertikal	1

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Texte

Montageart	Klemmbefestigung
------------	------------------