



504101

Wipptaster m. roter Linse, 4 Symbole beiliegend ISO-Panzer IP44 dunkelgrau/gelb

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	10 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Werkstoff

Farbe	Grau
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	75 mm
Breite	75 mm
Tiefe	56 mm

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Ja

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
--------------------------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Für Schraubbefestigung
Beleuchtung	Beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat Mit Glimmaggregat für Wippschalter und Wipptaster Best.-Nr. 1615 Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Anschlussart	Mit Steckklemme