



WUE18

Wippschalter-Einsatz, Serienkontrollschalter, 10 AX, 250 V AC

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Grau

RAL Nummer 7035

Oberfläche Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement

Konnektivität

Montageart Krallenbefestigung
Schraubanschluss

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

Abmessungen

Abmessungen 35 x 71 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 32 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Stoßfestigkeit IK IK05

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Texte

Schaltart/Variante Serien