



11827001

Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschr.feld K.5 Aluminium bronze eloxiert

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Modular Buchse
Anzahl der Anschlüsse	2

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm
Tiefe	14 mm
Höhe	55,50 mm
Breite	70,50 mm

Ausstattung

Mit Staubschutz	Ja
Mit Klappdeckel	Nein

Werkstoff

Werkstoff	Thermoplast
Farbe	Bronze
RAL Nummer	1035
Glanzgrad	Matt

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung
------------	------------------------