



WDC2617

Draadloze oplader Qi, 62 mm, zwart, inclusief adapter 230 V/15 W

Technische eigenschappen

Afmetingen

Opbouwhoogte	1,70 mm
Inbouw-wanddikte	15 - 32 mm

Stroom / temperatuur

Uitgangsstroom	1000 mA
----------------	---------

Teksten

Aansluitwijze	Stekerbare aansluitkabel
Montagewijze	Met schroefbare klembeugel, voor installatie in meubels en montageplaten
Spanning	Draadloze overdracht voor inductie laden
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)