



ZY4005LM

Bestückungspaket, für LM-Anw., 400/5A Wandler, LS-Schalter 3-pol. B 10A, Wandlerkl.

#### Technische Eigenschaften

##### Funktionen

|                    |   |
|--------------------|---|
| Genauigkeitsklasse | 1 |
|--------------------|---|

##### Leistung

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Leistung                              | 1 VA   |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 2,84 W |

##### Abmessungen

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Höhe               | 70 mm |
| Breite             | 50 mm |
| Tiefe              | 30 mm |
| Höhe der Öffnung   | 20 mm |
| Breite der Öffnung | 30 mm |

##### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

##### Spannung

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Isolationsspannung $U_i$ | 3000 V |
|--------------------------|--------|

##### Einsatzbedingungen

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur         | -40 - 55 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -40 - 55 °C |

##### Anschluss

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

##### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP2X |
|--------------------------------|------|

##### Elektrischer Strom

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Maximalstrom Primärseite   | 400 A |
| Maximalstrom Sekundärseite | 5 A   |

##### Installation, Montage

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Montage auf | DIN Schiene<br>Montageplatte |
|-------------|------------------------------|

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|