



Wandler- und Messschr.,Univ.N, RfZ und APZ, links leer, ohne Wechselplatte

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	1400 mm
Breite	800 mm
Tiefe	205 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm

**Ausstattung**

Anzahl Felder	3
Anzahl Zählerplätze <=63 A	0
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Anzahl Reihen	9
Anzahl Sammelschienendurchführungen	2

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	0
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber

**Werkstoff**

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

**Netzform**

Netzform	TN-S
----------	------

**Abbildungen | Zeichnungen**

