



14050007

Wippe Arsys Kupfer Med Kupfer, Metall natur

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

Werkstoff

Farbe	Kupfer
-------	--------

Glanzgrad

Matt

Werkstoff

Kupfer
Metall

Oberfläche

Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	55 mm
------	-------

Breite	70 mm
--------	-------

Tiefe	25 mm
-------	-------

Konnektivität

Montageart	Klemmbefestigung
------------	------------------

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
------------------------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Montageart	Klemmbefestigung
------------	------------------

Drucktaster	Auch für KNX-Anwendungen: Taster 1-fach und Gruppentaster 1-fach
-------------	--

Wippschalter/-taster	Für Wipptaster
----------------------	----------------

	Für Wechsel-/Kreuzschalter
--	----------------------------