



WUE63

Wippschalter-Einsatz, Ausschalter 3-polig, 16 AX, 250 V AC

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

RAL Nummer	9006
------------	------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement
------------------	--------------

Konnektivität

Montageart	Krallenbefestigung Schraubanschluss
------------	--

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Abmessungen

Abmessungen	35 x 71 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	32 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Anschluss

Kontaktart	3S
------------	----

Texte

Schaltart/Variante	3x 1-polig Aus
--------------------	----------------