



WYS126GS

SCHUKO Steckdose kallysto mit Klappd. gleiche Schließung, 16 A 250 V~, silber

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 - 250 V
--------------	-------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 35 °C
--------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Höhe	47 mm
Breite	71 mm
Tiefe	31,50 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	32 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität

Anschlussart	quickconnect
Montageart	Krallenbefestigung Schraubanschluss

Ausstattung

Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappeckel	Ja
Mit Signallampe	Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Vormontiert
------------------	-------------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------