

Wandler- und Messschr, Univ.N, 1400x1100x205, RfZ und APZ, ohne Wechselplatte

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1400 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	205 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm

Ausstattung

Anzahl Felder	4
Anzahl Zählerplätze <=63 A	0
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Anzahl Reihen	9
Anzahl Sammelschienendurchführungen	2

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlosser	0
Ausführung des Handgriffes	Klapgriff mit Vorreiber

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Netzform

Netzform	TN-S
----------	------