



356205

**Heizung Notschalter 2-polig mit roter Linse u. Aufdr. 0, Aquatec IP44 grau**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	10 A
-------------	------

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Glänzend Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse
------------------	----------------------------------

**Konnektivität**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

**Abmessungen**

Abmessungen	81 x 75 mm
Einbautiefe	0 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
--------------------------------	------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
-----------	------

**Texte**

Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit Steckklemme
Beleuchtung	Mit Glimmagggregat Mit N-Klemme Best.-Nr 1675
Schaltart/Variante	2-polig