



317605

Kontroll-Wippschalter mit roter Linse Aquatec IP44 lichtgrau/grau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
-------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

RAL Nummer	7035
------------	------

Glanzgrad	Glänzend Matt
-----------	------------------

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse
------------------	----------------------------------

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Abmessungen

Abmessungen	81 x 75 mm
-------------	------------

Einbautiefe	0 mm
-------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
--------------------------------	------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung
------------	------------------------

Anschlussart	Mit Steckklemme
--------------	-----------------

Beleuchtung	Beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme Mit Glimmaggregat Mit N-Klemme Best.-Nr 1675 Für Kontrollschaltung
-------------	---

Schaltart/Variante	Wechsel
--------------------	---------