



WYS226A3

SCHUKO Steckdose kallysto erh. Berührungsschutz, 45°, 16 A 250 V~, Alu liniert

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Spannung

Nennspannung 250 - 250 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 35 °C

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Aluminium

RAL Nummer 9006

Oberfläche Lackiert

Abmessungen

Höhe 41,50 mm

Breite 71 mm

Tiefe 31,50 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 32 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschlussart quickconnect

Montageart Krallenbefestigung
Schraubanschluss

Ausstattung

Verdrehter Zentraleinsatz Ja

Mit Klappdeckel Nein

Mit Signallampe Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein