



EUU200



Kontrollrelais Unterspannung VDE 1P+N/3P+N 2 Wechsler

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module

2

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-25 - 55 °C

Lager-/Transporttemperatur

-25 - 70 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter

1.5 - 2.5 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

2.5 - 4 mm²

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung

3N, 400/230 V

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

Sicherheit

Schutzart IP

IP20

Auslösung

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit

0.20 s

Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

1.20 W

Abmessungen

Höhe

87 mm

Breite

35 mm

Tiefe

65 mm

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja