



EUU200



**Kontrollrelais Unterspannung VDE 1P+N/3P+N 2 Wechsler**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

Anzahl Module

2

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur

-25 - 55 °C

Lager-/Transporttemperatur

-25 - 70 °C

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter

1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

2.5 - 4 mm<sup>2</sup>

**Spannungsversorgung**

Versorgungsspannung

3N, 400/230 V

**Frequenz**

Frequenz

50 - 60 Hz

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

**Auslösung**

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit

0,20 s

**Installation, Montage**

Montage auf

DIN Schiene

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

1,20 W

**Abmessungen**

Höhe

87 mm

Breite

35 mm

Tiefe

65 mm

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei

Ja

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja