



REV11Y



## Türstation Audio 1/1 2Draht Edelstahl matt ONE für Fingerprintleser-Einbau

### Technische Eigenschaften

#### Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Edelstahl

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	1
------------------	---

#### Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

#### Abmessungen

Abmessungen	295.80 x 133.50 mm
Höhe	295,80 mm
Breite	133,50 mm
Tiefe	25 mm

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30 - 80 °C

#### Funktionen

Türkommunikationsart	Audio
----------------------	-------

#### Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht
---	--------

#### Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm²
-------------------	-----------

#### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

#### Texte

Montageart	Für senkrechte Montage Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster
Anschluss	Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung LED Nachtbeleuchtung für Kamera
Schutz	Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz

#### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----