



TU304

RF-uitgangsmodule, 4m, 16 A voor RF-ontvanger TU350

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Afmetingen

Afmetingen	65 x 105 mm
Hoogte	65 mm
Breedte	105 mm
Diepte	65 mm
Aantal breedte-eenheden	6

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Uitvoering

Bussysteem	KNX
------------	-----

Samenstelling

Met schakelaar voor handbediening	Ja
-----------------------------------	----

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Vermogen

Vermogen gloeilamp	800 - 800 W
--------------------	-------------

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
----------------------	-------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 50 °C
---------------------	-----------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm ²