



511215

Drucktaster und Lichtsignal E10 Aquatec IP44 lichtgrau/grau

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Leistung

Glülampenlast	2 - 2 W
---------------	---------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Glänzend Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	75 mm
Breite	82 mm
Tiefe	55 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
--------------------------------	------

Texte

Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Aufdruck	Ohne Aufdruck