



13303502

**Rahmen 3f waagerecht für UP-Montage, mit Dichtung W1 polarweiß matt**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl der Einsätze | 3 |
| Anzahl Module       | 3 |

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Polarweiß   |
| RAL Nummer | 9010        |
| Glanzgrad  | Matt        |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Abmessungen**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Höhe                            | 224 mm |
| Breite                          | 83 mm  |
| Tiefe                           | 38 mm  |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 3      |
| Anzahl der Einheiten vertikal   | 1      |

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |

**Einsatzbedingungen**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -15 - 30 °C |
|--------------------|-------------|

**Texte**

|            |   |
|------------|---|
| Montageart | Mit Klemm-/Schraubbefestigung<br>Mit Montageadapter und Dichtung<br>Für Unterputz- und Hohlwandmontage<br>Für waagerechte Montage |
|------------|---|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |