



13293512

Rahmen 2f senkrecht für UP-Montage, mit Dichtung W1 polarweiß matt

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl der Einsätze

2

Werkstoff

Farbe

Polarweiß

RAL Nummer

9010

Glanzgrad

Glänzend
Matt

Werkstoff

Thermoplast

Oberfläche

Unbehandelt

Abmessungen

Höhe

87 mm

Breite

293,50 mm

Tiefe

9,90 mm

Anzahl der Einheiten horizontal

1

Anzahl der Einheiten vertikal

2

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld

Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

Stoßfestigkeit IK

IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-15 - 30 °C

Texte

Montageart

Mit Montageadapter und Dichtung
Für Unterputz- und Hohlwandmontage
Für senkrechte Montage

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja