



13293512

W:1 Ramka 2-krotna pionowa do montażu podtynkowego, IP55, biały

Właściwości techniczne

Pojemność

Krotność	2
----------	---

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Połysk Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	87 mm
Szerokość	293,50 mm
Głębokość	9,90 mm
Liczba jednostek w poziomie	1
Liczba jednostek w pionie	2

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Z adapterem montażowym i uszczelką Do montażu podtynkowego i w ścianach kartonowo-gipsowych Do montażu pionowego
--------	--

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak