



LV8X00H

**NH00-Blindgerät 185mm erhöht für Reserveplätze**

**Technische Eigenschaften**

**Sicherung**

Sicherungsgröße	NH00
-----------------	------

**Konnektivität**

Anschlussart	Ohne
Montageart	Schraubbefestigung

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
-----------------------	------

**Architektur**

Polanzahl	3
-----------	---

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

**Installation, Montage**

Nominales Drehmoment	14 - 14 Nm
Drehmoment zur Befestigung auf Sammelschiene	14 - 14 Nm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP2X
--------------------------------	------

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	690 - 690 V
---	-------------

**Abmessungen**

Abmessungen	676 x 50 mm
Abstand Sammelschienen	185 mm
Höhe	676 mm
Tiefe	159 mm

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Elektrischer Schutz**

Mit Fehleranzeige	Nein
-------------------	------

**Funktionen**

Doppelt unterbrechend	Nein
-----------------------	------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja