



LV8X00H

**NH00-Blindgerät 185mm erhöht für Reserveplätze**

**Technische Eigenschaften**

**Sicherung**

Sicherungsgrösse NH00

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp Ohne

Montageart Schraubbefestigung

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Ohne

**Architektur**

Polanzahl 3

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -25 - 55 °C

**Installation, Montage**

Nominales Drehmoment 14 - 14 Nm

Drehmoment zur Befestigung auf Sammelschiene 14 - 14 Nm

**Sicherheit**

Schutzart IP IP2X

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 - 690 V

**Abmessungen**

Abmessungen 676 x 50 mm

Abstand Sammelschienen 185 mm

Höhe 676 mm

Tiefe 159 mm

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Elektrischer Schutz**

Mit Fehleranzeige Nein

**Funktionen**

Doppelt unterbrechend Nein

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja