



LV8X00H

**FV+ Atrapa rozłącznika bezpiecznikowego NH00 185 mm podwyższona**

**Właściwości techniczne**

**Bezpiecznik**

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH00

**Łączność**

Typ połączenia Bez

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

**Rodzaj połączenia**

Typ złącza/wtyku Bez

Typ pokrywy zacisków Bez

**Architektura**

Liczba biegunów 3

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -25 - 55 °C

**Instalacja, montaż**

Nominalny moment dokręcania 14 - 14 Nm

Moment dokręcania dla mocowania na szynie zbiorczej 14 - 14 Nm

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP2X

**Napięcie**

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 690 - 690 V

**Wymiary**

Wymiary 676 x 50 mm

Odległość szyn zbiorczych 185 mm

Wysokość 676 mm

Głębokość 159 mm

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Zabezpieczenie elektryczne**

Ze wskaźnikiem awarii Nie

**Funkcje**

Rozłączenie obustronne Nie

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak