



LV8X

NH1-3 Blindgerät für Reserveplätze

Technische Eigenschaften

Sicherung

Sicherungsgröße	NH1-NH3
-----------------	---------

Konnektivität

Anschlussart	Ohne
Montageart	Schraubbefestigung

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
-----------------------	------

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	32 - 32 Nm
Drehmoment zur Befestigung auf Sammelschiene	32 - 32 Nm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP2X
--------------------------------	------

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	690 - 690 V
-------------------------------	-------------

Abmessungen

Abmessungen	671 x 100 mm
Abstand Sammelschienen	185 mm
Höhe	671 mm
Tiefe	168 mm

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Elektrischer Schutz

Mit Fehleranzeige	Nein
-------------------	------

Funktionen

Doppelt unterbrechend	Nein
-----------------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja