



LV8X

**FV+ Atrapa rozłącznika bezpiecznikowego NH1-3**

**Właściwości techniczne**

**Bezpiecznik**

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH1-NH3
---------------------------------	---------

**Łączność**

Typ połączenia	Bez
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe

**Rodzaj połączenia**

Typ złącza/wtyku	Bez
Typ pokrywy zacisków	Bez

**Architektura**

Liczba biegunów	3
-----------------	---

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-25 - 55 °C
-------------------------	-------------

**Instalacja, montaż**

Nominalny moment dokręcania	32 - 32 Nm
Moment dokręcania dla mocowania na szynie zbiorczej	32 - 32 Nm

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP2X
------------------------------------	------

**Napięcie**

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	690 - 690 V
--	-------------

**Wymiary**

Wymiary	671 x 100 mm
Odległość szyn zbiorczych	185 mm
Wysokość	671 mm
Głębokość	168 mm

**Częstotliwość**

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

**Zabezpieczenie elektryczne**

Ze wskaźnikiem awarii	Nie
-----------------------	-----

**Funkcje**

Rozłączenie obustronne	Nie
------------------------	-----

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak