



LV8X

Dummy fv+ unit grootte NH1-3

Technische eigenschappen

Zekering

Zekeringsgrootte	NH1-NH3
------------------	---------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Zonder
Aansluitwijze	Schroefbevestiging

Aansluiting

Type connector/steker	Zonder
-----------------------	--------

Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	32 - 32 NM
Aandraaimoment voor montage op rail	32 - 32 NM

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP2X
--	------

Spanning

Nominale spanning Ue	690 - 690 V
----------------------	-------------

Afmetingen

Afmetingen	671 x 100 mm
Afstand railsysteem	185 mm
Hoogte	671 mm
Diepte	168 mm

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Elektrische beveiliging

Met foutindicator	Nee
-------------------	-----

Funcities

Dubbel onderbrekend	Nee
---------------------	-----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja