



LV8X00

**Module factice sectionneur à fusibles vertical 00 185mm**

**Caractéristiques techniques**

**Fusible**

Taille de l'élément fusible NH00

**Connectivité**

Type de connexion / prise Sans

Type de montage Fixation par vis

**Raccordement**

Type de connexion / prise Sans

**Architecture**

Nombre de pôles 3

**Conditions d'utilisation**

Température de service -25 - 55 °C

**Installation, montage**

Couple de serrage 14 - 14 Nm

Couple de serrage pour le montage sur le jeu de barres 14 - 14 Nm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP2X

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue 690 - 690 V

**Dimensions**

Dimensions 676 x 50 mm

Distance des barres omnibus 185 mm

Hauteur 676 mm

Profondeur 105 mm

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Protection électrique**

Avec indicateur de défaut Non

**Fonctions**

Double coupure Non

**Durabilité**

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui