



LV8X00

FV+ Atrapa rozłącznika bezpiecznikowego NH00 185 mm

Właściwości techniczne

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH00

Łączność

Typ połączenia Bez

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Bez

Typ pokrywy zacisków Bez

Architektura

Liczba biegunów 3

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25 - 55 °C

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania 14 - 14 Nm

Moment dokręcania dla mocowania na szynie zbiorczej 14 - 14 Nm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP2X

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC) 690 - 690 V

Wymiary

Wymiary 676 x 50 mm

Odległość szyn zbiorczych 185 mm

Wysokość 676 mm

Głębokość 105 mm

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Zabezpieczenie elektryczne

Ze wskaźnikiem awarii Nie

Funkcje

Rozłączenie obustronne Nie

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak