



LV8X00

Dummy fv+ NH00 voor dubbel adapter

Technische eigenschappen

Zekering

Zekeringsgrootte	NH00
------------------	------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Zonder
Aansluitwijze	Schroefbevestiging

Aansluiting

Type connector/steker	Zonder
-----------------------	--------

Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	14 - 14 NM
Aandraaimoment voor montage op rail	14 - 14 NM

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP2X
--	------

Spanning

Nominale spanning Ue	690 - 690 V
----------------------	-------------

Afmetingen

Afmetingen	676 x 50 mm
Afstand railsysteem	185 mm
Hoogte	676 mm
Diepte	105 mm

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Elektrische beveiliging

Met foutindicator	Nee
-------------------	-----

Functies

Dubbel onderbrekend	Nee
---------------------	-----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja