



LVZBS

Plaquette indicatrice à rechange taille 1-3 50 pièces

Caractéristiques techniques

Dimensions

Longueur	91 mm
Hauteur	0.30 mm
Largeur	36 mm

Matière

Couleur	Blanc
Matière	Papier

Convient pour

fv+ 1 000 A ; 2 000 A | NH3 185 mm 1 pôle | Borne M12 / fv+ 1 000 A ; 2 000 A | NH3 185 mm 3 pôles | Borne M12 / fv+ 800 A ; 1 260 A | NH3 185 mm 1 pôle | Borne M12 / fv+ 800 A ; 1 260 A | NH3 185 mm 3 pôles | Borne M12 / fv+ 910 A ; 1 820 A | NH3 185 mm 1 pôle | Borne M12 / fv+ 910 A ; 1 820 A | NH3 185 mm 3 pôles | Borne M12 / fv+ jusqu'à 630 A | NH1 185 mm 1 pôle | Borne M12 / fv+ jusqu'à 630 A | NH1 185 mm 1 pôle | Borne à pince / fv+ jusqu'à 630 A | NH1 185 mm 3 pôles | Borne M12 / fv+ jusqu'à 630 A | NH1 185 mm 3 pôles | Borne à pince / fv+ jusqu'à 630 A | NH2 185 mm 1 pôle | Borne M12 / fv+ jusqu'à 630 A | NH2 185 mm 1 pôle | Borne à pince / fv+ jusqu'à 630 A | NH2 185 mm 3 pôles | Borne M12 / fv+ jusqu'à 630 A | NH2 185 mm 3 pôles | Borne à pince / fv+ jusqu'à 630 A | NH3 178-210 mm 1 pôle | Borne M12 / fv+ jusqu'à 630 A | NH3 185 mm 1 pôle | Borne M12 / fv+ jusqu'à 630 A | NH3 185 mm 3 pôles | Borne M12 / fv+ jusqu'à 630 A | NH3 185 mm 3 pôles | Borne à pince

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui