




85020100



Alimentação p/ módulos aplicação KNX RF

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado quicklink

Conectividade

Sistema bus RF KNX Sim

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Conectividade

Tipo de montagem Montagem com garras
Ligação com parafuso

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Tensão

Tensão de funcionamento 230 - 230 V

Dimensões

Profundidade da montagem 22 mm

Materiais

Material Metal
Plástico

Textos

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim