




85020100



Napájecí modul 230 V pro bezdrátové KNX RF komponenty quicklink

Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení quicklink

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF Ano

Druh montáže Upevnění příchýtkou
Šroubovací přípojka

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Napětí

Provozní napětí 230 - 230 V

Rozměry

Vestavěná hloubka 22 mm

Materiál

Materiál Kov
Umělá hmota

Texty

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano