




85422100



Universal Tasterdimmer 2fach 2-Draht

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 33,20 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Texte

Dimmprinzip Automatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips (AutoDetect-Verfahren)
Phasen- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Ausstattung

Nebenstelleneingang Ja

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja